

Használati Útmutató

HU

ST/HT-0291A

Automatikusan sötétedő hegesztőpajzs Használati útmutató

Figyelem! Használat előtt olvassa el a használati útmutatót!

Az automatikusan sötétedő hegesztőpajzs megvédi a szemet és az arcot a szikráktól, a fröccsenésektől és a káros sugárzástól, normál hegesztési körülmények között. Az automatikusan sötétedő szűrő világosból sötétre vált, ha a hegesztőív megjelenik, majd a hegesztés befejezésekor visszavált világos állapotba.

Hegesztés előtt

- Ellenőrizze, hogy a védőüveg és a két érzékelő a szűrőbetét elején nem koszolódott-e el.
- Állítsa be a kívánt sötétítési szintet a hegesztés típusa alapján.
- A felhasználó fejformája miatt szükséges lehet a fejpánt átállítása:
 1. A fejpánt felső lyukát úgy állítsa be, hogy a sisak a sisak a teljes fejet letakarja.
 2. A sisakot tolja előre vagy hátra, hogy az üveg és a szemek közötti távolságot beállíthassa. Ezután szorítsa meg a fejpánt összekötő csavarjait mindkét oldalon a sisak téglalap lyukának rögzítéséhez.
 3. Használja a racsnis kereket a fejpánt hátulján. Állítsa be a méretet, hogy megfelel legyen. A sisak szorosan legyen a fején.

Jellemzők

- Mindenféle hegesztéshez megfelelő.
- Amikor a hegesztőív megjelenik, az automatikusa szűrő besötétedik, kevesebb, mint 0,3 ms alatt.
- A fokozat DIN 9-13 szabályozható.
- A szűrő teljes szem- és arcvédelmet biztosít az UV és IR sugarak ellen a teljes hegesztés alatt, még világos állapotban is.

Figyelem:

- Ez a sisak nem alkalmas lézerrel vagy acetilén oxiddal való hegesztéshez.
- Soha ne tegye a sisakot forró felületre.
- A sisak nem véd robbanás és korrozív folyadékok ellen.
- A sisak nem véd erős fizikai behatásokról, beleértve az elrepülő csiszolókorong szilánkokat és soha nem szabad ilyen munkához használni.


Karbantartása

- Ne használjon oldószert az üveg vagy a sisak egyéb részeinek megtisztításához.
- Ne tegye a szűrőt forró felületre.
- Ha nem használja, tartsa száraz helyen, ne legyen kitéve erős fénynek, hogy ne kelljen feleslegesen állítani.

Műszaki jellemzők

Betét mérete	110x90x9 mm
Üvegfelület	90x40 mm
UV/IR védelem	DIN15 vagy több
Világos állapot	DIN 4
Állítható sötétítés	DIN 9 – DIN 13 fokozatmentesen állítható
Áramforrás	napelemek, akkumulátor töltést nem igényel
Ki/bekapcsolás	teljesen automatikus
Reakcióidő	elsötétítés: <0,3 ms kivilágosodás: 0,2-0,4 s
Működési hőmérséklet tartomány	-5 és +55 °C között
Tárolási hőmérséklet tartomány	-20 és +70 °C között
Tömeg	475 g

A sisak részei



1. Első védőüveg
2. Automatikus sötétítő szűrőbetét
3. Sisak
4. Forgógomb
5. Pozicionáló alátéték
6. 2 db csavar
7. Állítható fejpánt
8. Sötétítés állító gomb

Hatékony környezetvédelem eszközei

Csomagolás

Termékeink csomagolása és a szállításhoz használt gyűjtőcsomagolások környezetbarát, újrahasznosítható alapanyagokból készültek.

Ezek a következők:

- préselt formaelemek: PS-ből (habosított, FCKW mentes polisztirol)
- fóliák és zacskók: PE-ből (polietilén)
- külső csomagolóanyag: papírmáséból.

Készülék ártalmatlanítása

A használhatatlanná vált készülék szakszerű ártalmatlanításával kapcsolatos intézkedésekről az illetékes hulladék-feldolgozó szervnél kaphat felvilágosítást.

CE Minőségi tanúsító nyilatkozat



Alulírott forgalmazó tanúsítja, hogy a termék:

Automatikus hegesztőpajzs **ST/HT-0291A**

megfelel a következő szabványoknak

MSZ EN 379:2003
MSZ EN 175:1997

Budapest, 2013. szeptember 21.

Forgalmazó: